



Rury wodociągowe HD-PE 100-RC

Systemy ciśnieniowe PE - rury wodociągowe HD-PE 100-RC do podziemnych i naziemnych instalacji sieci wodociągowych oraz technologicznych układanych metodą wykopową lub bezwykopową.

Nazwa systemu	Rury HD-PE 100-RC do instalacji sieci wodociągowych
Miejsce produkcji	Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
Materiał	HDPE polietylen wysokiej gęstości, klasa HD-PE 100-RC (resistant to crack, zwiększona odporność na zarysowanie)
Konstrukcja ścianki rury	jednorodna, dwuwarstwowa, o dwóch wplotaczonych warstwach połączonych molekularnie
Barwa	na zewnątrz rury: niebieska z błękitnymi pasami wewnątrz rury: czarna
Ciśnienie nominalne	PN10 (SDR17), PN16 (SDR11)
Średnice rur - zwoje	DN/OD 32mm, DN/OD 40mm DN/OD 50mm, DN/OD 63mm DN/OD 75mm, DN/OD 90mm DN/OD 110mm
Średnice rur - sztangi	DN/OD 90mm, DN/OD 110mm DN/OD 125mm, DN/OD 160mm, DN/OD 200mm, DN/OD 225mm, DN/OD 315mm, DN/OD 355mm
Grubość ścianki	PN10 (SDR17): DN32x2,0; DN40x2,4; DN50x3,0; DN63x3,8; DN75x4,5; DN90x5,4; DN110x6,6; DN125x7,4; DN160x9,5; DN200x11,9; DN225x13,4; DN315x18,7; DN355x21,1 PN16 (SDR11): DN32x3,0; DN40x3,7; DN50x4,6; DN63x5,8; DN75x6,8; DN90x8,2; DN110x10,0; DN125x11,4; DN160x14,6; DN200x18,2; DN225x20,5; DN315x28,6; DN355x32,2

Długości handlowe: zwoje 50m, 100m

Długości handlowe: odcinki proste 6m, 12m

Zastosowanie

- ciśnieniowy transport wody pitnej
- transport wody pitnej przed jej uzdatnianiem
- instalacje przemysłowe
- transport chemikaliów, zawiesin i mieszanin
- bezwykopowa wymiana starych rurociągów
- renowacja starych rurociągów (kraking, relining, bursting)
- inne zastosowania po uzgodnieniu z producentem

Łączenie

- zgrzewanie doczołowe
- zgrzewanie elektrooporowe i polifuzyjne
- złączki zaciskowe skręcane
- połączenia kołnierzowe

Odporność chemiczna Zgodnie z ISO/TR 10358

Dokumenty

Norma PN-EN 12201-2+A1:2013-12
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)*
Atest Higieniczny wyd. przez PZH*

*do pobrania na <https://magnaplast.pl/produkty/systemy-cisnieniowe-pehd>

Więcej informacji
znajdziesz na naszej
stronie internetowej

zeskanuj kod QR

